

# El dorado cepillado con el tono correcto.

Posee el mismo tono que los terminados 749AB y 749MM.

## Perfecto para diseños monocromáticos.

*Brush Gold 749YD* es un terminado bello por si solo. Su cepillado es largo y profundo lo que permite transmitir status, lujo y buen gusto. Es una excelente opción para placas de trofeos o joyería fina.

Entre sus características más importantes; *Brush Gold 749YD* comparte el mismo tono que nuestros terminados "oro espejo" 749AB y "oro satinado" 749MM. Esto lo hace idóneo para diseños monocromáticos donde un mismo tono de oro es la clave de todo el diseño -observe la primera ilustración-.

*Brush Gold 749YD* esta disponible en: 0.025" (0.6mm) x 1.22m x 2.44m

## Algunas aplicaciones:

- Letras y señalización.
- Stands, displays, P.O.P.
- Arquitectura no estructural.
- Mobiliario para joyerías, boutiques, lobbies.
- Placas para diplomas, reconocimientos y trofeos.



- <sup>1</sup>(Technidyne TR-2 (ASTM 1651-94))
- <sup>2</sup>(Hunter Labs D47 Dorigon (ASTM E430-83))
- <sup>3</sup>(DIN 67530)
- <sup>4</sup>(Byk Gardner Micro Gloss Meter)
- <sup>5</sup>(ASTM B137-89)
- <sup>6</sup>(Hunter Lab mini-Scan XE Plus)

## Material Specification:

Alloy: 5205  
Temper: H14

## Mechanical Properties (typical):

Tensile Strength: 165 N/mm<sup>2</sup> (24,000 psi)  
Yield Strength: 158 N/mm<sup>2</sup> (23,000 psi)  
Elongation: 3%  
Minimum Bend Radii: 1T

## Optical / Anodized Properties:

Total Reflectance (TR%)<sup>1</sup>: na  
Distinctness of Image (DI)<sup>2</sup>: na  
Specular Reflectance (RS)<sup>2</sup>: na  
15° Diffuseness (15°)<sup>2</sup>: na  
Dr. Lange 60°<sup>3</sup>: w/g n/a a/g n/a  
Gardner 60° Gloss<sup>4</sup>: w/g 125 - 185 a/g n/a  
Anodize Film Thickness<sup>5</sup>: 2.5 to 4.1 microns (0.00011" to 0.00016")  
Iridescence Rating: Not Controlled

## Availability: Sheet and Coil

Gage: 0.30 to 1.27 mm (0.012 to 0.050 inch)  
Width: 12.7 to 1250 mm (0.50 to 49.213 inch)  
Length: up to 3660 mm (up to 144 inch)

- Para uso en interiores.
- Almacene horizontalmente.
- Use equipo convencional para corte de chapas metálicas.
- Retire la película protectora hasta finalizar la instalación.
- Limpie con jabón líquido neutro no solventes o abrasivos.



PARA PLACA DE TROFEO



 Spec

www.specimportaciones.com

Representante y distribuidor de 

info@specimportaciones.com • tels. 52+55+58224599 • 58225088 • 58220863 • Fax: ext. 110